




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040MSS0002A04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E11199
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67; (becsavart állapotban)

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	16 x 8 x 26
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




E10863



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040MSS0002A04

Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér