


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH030MSS0002E03



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	90,1
Méret	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10865



Csatlakozókábel dugaljjal


ADOAH030MSS0002E03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BU =	fekete
GN/YE =	kék
	zöld / sárga