


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS0015I04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Méretek

[mm]

27 x 15 x 39

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, tapadásmentes bevonat

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

2 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043MSS0015I04

Elektromos csatlakozás

Kábel: 15 m, PUR, Halogénmentes; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
WH =	kék
	fehér