




Összekötő kábel

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVW028
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Összekötő kábel

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

