


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030ZDS0002A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 68
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	10 x 10 x 33
-------	------	--------------

Anyag		PUR
-------	--	-----

Test kiöntő anyaga		PUR
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		horganyöntvény
----------------------	--	----------------

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény




E10890



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030ZDS0002A03

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
BN =	fekete
BU =	barna
	kék