




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MSS0005A

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 65
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méretek	[mm]	26 x 26 x 49
---------	------	--------------

Anyagok		sárgaréz nikkelezett
---------	--	----------------------

Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
--------------------	--	-----------------------

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések


Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M23, egyenes; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10895



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGK120MSS0005A

Csatlakozás

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/YE