

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0010H04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC006

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



## Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

## Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

&lt; 250 AC / &lt; 300 DC

Max. összes áramerhelés

[A]

4

## Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-40...90

Védettség

IP 67; IP 68; IP 69K

## Tesztek / engedélyek

Rezgésállóság

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen

Ütésállóság

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms fél szinusz; 6 ütés minden irányban a három koordináta-tengely mentén / -40 °C / 85 °C

Folyamatos ütésállóság

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20 °C / 50 °C

Gyors hőmérsékletváltozás

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 ciklus

Só spray teszt

EN 60068-2-52 Kb

pontossági fok 5 (4 tesztciklus)



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0010H04

| Mechanikai adatok    |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Méret                | [mm] 27 x 15 x 39     |
| Anyag                | TPU                   |
| Test kiöntő anyaga   | TPU                   |
| Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |


| Megjegyzések       |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



## Csatlakozás

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |