




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043SCS0002I04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVW007
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Kimenetek		
Elektromos kivitel	PNP	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség	IP 68	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	27 x 15 x 39
Anyagok	TPU átlátszó	
Test kiöntő anyaga	TPU, átlátszó	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, tapadásmentes bevonat	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043SCS0002I04

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BK = Érszínek :
 BN = fekete
 BU = barna
 WH = kék
 fehér