


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043SCS0005I04

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVW008

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]

10...30 DC

Max. összes áramerhelés [A]

4

Kimenetek

Elektromos kivitel

PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]

-25...90

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Méretek [mm]

27 x 15 x 39

Anyagok

TPU átlátszó

Test kiöntő anyaga

TPU, átlátszó

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, tapadásmentes bevonat

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

2 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043SCS0005I04

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Érszínek :
 fekete
 barna
 kék
 fehér