

E10920




Központi elosztó

ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC050

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

2

Max. összes áramterhelés

[A]

4

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-15...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Elosztódoboz portjainak
száma

4

Csatlakozó típusa

M8

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

4 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Központi elosztó


ZDO4F035MSS0000-00STAF070MSS

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M8; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

