E10921


Központi elosztó

ZDO8F039MSS0005A10

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC054

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület			
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes		igen	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Védelmi osztály		III	
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2	
Max. összes áramterhelés	[A]	4	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90	
Védettség		IP 67	
Mechanikai adatok			
Anyagok		TPU	
Test kiöntő anyaga		TPU	
Elosztódoboz portjainak száma		8	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga	
	üzem / működés	1 x LED, zöld	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

E10921

Központi elosztó


ZDO8F039MSS0005A10

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm




E10921

Központi elosztó

ZDO8F039MSS0005A10

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga