




Központi elosztó

ZDO8F039MSS0010A10

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	2
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		8
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

E10922



Központi elosztó


ZDO8F039MSS0010A10

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm²

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 8 x M8; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm






Központi elosztó

ZDO8F039MSS0010A10

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga