




Összekötő kábel

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
--------------------------	---------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Védelmi osztály		III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65

Mechanikai adatok


Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, Halogénmentes; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

