




Összekötő kábel

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Védelmi osztály	III
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás - dugó	

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOGF030MSS00,6H03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, Halogénmentes; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

