
E10931

Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E11330
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület			
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes	
Elektromos adatok			
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC	
Védelmi osztály		III	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90	
Védettség		IP 67	
Mechanikai adatok			
Anyagok		TPU	
Test kiöntő anyaga		TPU	
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	


E10931

Összekötő kábel

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, TPU, Halogénmentes; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

