


Összekötő kábel

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Halogénmentes

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Védelmi osztály

III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-25...90

Védettség

IP 67

Mechanikai adatok

Anyagok

TPU

Test kiöntő anyaga

TPU

Hollandi anya anyaga

sárgaréz, nikkelezett

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

üzem / működés

1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Összekötő kábel

VDOAF032MSS0002H03STGF030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, Halogénmentes; 3 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

