
E10944

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0010A03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés




Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	10 x 10 x 33
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4305 / 303)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: rozsdamentes acél (1.4305 / 303)




E10944

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0010A03

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék