


Központi elosztó

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC004

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Szilikonmentes; Aranyozott érintkező

Szilikonmentes

igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

10...30 DC

Védelmi osztály

II

Max. áramterhelhetőség
modulonként / portonként

[A]

4

Max. összes áramterhelés

[A]

10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-15...80


Védettség

IP 67



Központi elosztó


ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	28 x 60 x 118
Anyag		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Elosztódoboz portjainak száma		4
Csatlakozó típusa		M12
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - Csatlakozás		
Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm		
		

Központi elosztó

ZDO4H059MSS0000-00STAM190MSS

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 4 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm

