





Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAK190MSS0010B19

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Méreték	[mm]	51 x 26 x 58
Anyagok		sárgaréz nikkelezett
Test kiöntő anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, fekete, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm ² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (128 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x M23; öntött test: sárgaréz, nikkelezett; záró: sárgaréz, nikkelezett		





Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAK190MSS0010B19

Csatlakozás

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
VT =	lila
WH =	fehér
YE =	sárga