



Összekötő kábel

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
--------------------------	---------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Méreték	[mm]	15 x 15 x 42
---------	------	--------------

Anyagok		TPU
---------	--	-----

Test kiöntő anyaga		TPU
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes; 4 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

