




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH050VAS0025E05

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 46
Anyagok		PVC
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOGH050VAS0025E05

Elektromos csatlakozásKábel: 25 m, PVC, narancs, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm

**Csatlakozás**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér