


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0006E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
------------------	-----	-------------------

Védelmi osztály		III
-----------------	--	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség		IP 67
-----------	--	-------

Mechanikai adatok

Anyagok		TPU
---------	--	-----

Test kiöntő anyaga		TPU
--------------------	--	-----

Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
----------------------	--	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------



**Csatlakozókábel dugaljjal**

ADOGF030MSS0006E03

Elektromos csatlakozásKábel: 6 m, PVC, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

**Csatlakozás**

BK = Érszínek :
BN = fekete
BU = barna
 kék