


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080MSS0010A06



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68

Mechanikai adatok

Súly	[g]	479
Méret	[mm]	38,5 x 14,5 x 27,5
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10980



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH080MSS0010A06

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR, fekete; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás

1	WH
2	GN
3	YE
4	GY
5	BN
7	BU

	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
GN =	zöld
GY =	szürke
WH =	fehér
YE =	sárga