


Beépíthető dugó

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11295

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 o-gyűrű

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Menetes csatlakozás	PG 13.5
---------------------	---------

Anyagok	sárgaréz nikkelezett
---------	----------------------

Test kiöntő anyaga	sárgaréz, nikkelezett
--------------------	-----------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10985



Beépíthető dugó

ESTGH040MSS0,70E04 (PG13,5)

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,07 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK