




Összekötő kábel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11378
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Védelmi osztály	III
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett





Összekötő kábel

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

