
E10992

Összekötő kábel

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS


A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		III
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



E10992


Összekötő kábel

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

