




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11417
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem	igen; (VDR)
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67
Mechanikai adatok	
Méretek [mm]	15 x 15 x 46,5
Anyagok	TPU
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Tartozékok	
Szállított tételek	csavar feliratmező
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S00,6H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

