




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Halogénmentes
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem		igen; (VDR)
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 46,5
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgarézt, nikkelezett
Tartozékok		
Szállított tételek		csavar feliratmező
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAA041--S0002H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgarézt, nikkelezett

