




Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11422
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Halogénmentes	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 AC/DC
Túlfeszültség-védelem	igen; (VDR)	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség	IP 67	
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 46,5
Anyagok	TPU	
Test kiöntő anyaga	TPU	
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek	csavar	
	feliratmező	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Összekötő kábel szelepdugóval

VVDAB031--S00,6H03STGH030MSS

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x B típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett

