

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0010E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
----------------------	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
-----------------------------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
---------	-----

Test kiöntő anyaga	PUR
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	horganyöntvény
----------------------	----------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10010



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0010E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény



Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék