


Konfekcionálható dugalj

SDOAC030--SFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PA
---------	----

Test kiöntő anyaga	PA
--------------------	----

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø ...6,5 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x C típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: PA



E10059



Konfekcionálható dugalj

SDOAC030--SFKPG

Csatlakozás

