




Konfekcionálható dugalj

SDOAT052--SFKPG

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	63,2
Méret	[mm]	48 x 30 x 65
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		PA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAT052--SFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...1,5 mm²; Tömszelence: PG 9

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x Ø 28 mm, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA



Csatlakozás

