




Konfekcionálható dugalj

SDOAH042PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11510
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
Védettség		IP 65
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	20 x 34 x 32
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		PA
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAH042PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA



Csatlakozás

