




Konfekcionálható dugalj

SDOAH042PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E11510

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] 10...30 DC

Kimenetek

Elektromos kivitel PNP

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -30...80

Védettség IP 65

Mechanikai adatok

Méret [mm] 20 x 34 x 32

Anyagok PA

Test kiöntő anyaga PA

Hollandi anya anyaga PA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
üzem / működés 1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db



Konfekcionálható dugalj

SDOAH042PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA



Csatlakozás

