


Konfekcionálható dugalj

SDOAH041PLSFKPG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-30...80
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	20 x 34 x 32
-------	------	--------------

Anyag	PA
-------	----

Test kiöntő anyaga	PA
--------------------	----

Hollandi anya anyaga	PA
----------------------	----

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------



Konfekcionálható dugalj

SDOAH041PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,5 mm²; Tömszelence: PG 7

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA



Csatlakozás

