




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040PLS0002E03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: E10915
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 42
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		PUR
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10096



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040PLS0002E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: PUR



Csatlakozás

