




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040PLS0002E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: E10909

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



| Elektromos adatok      |      |              |
|------------------------|------|--------------|
| Üzemi feszültség       | [V]  | 10...55 DC   |
| Környezeti körülmények |      |              |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -40...90     |
| Védettség              |      | IP 67        |
| Mechanikai adatok      |      |              |
| Méretek                | [mm] | 25 x 15 x 32 |
| Anyagok                |      | PUR          |
| Test kiöntő anyaga     |      | PUR          |
| Hollandi anya anyaga   |      | PUR          |
| Megjegyzések           |      |              |
| Csomagolási egység     |      | 1 db         |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040PLS0002E03

### Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: PUR



### Csatlakozás

