



Beépíthető dugó

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

No scale drawing available

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 600 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -20...100

Védettség IP 68

Mechanikai adatok

Súly [g] 45,36

Menetes csatlakozás 1/2" NPT

Anyagok alumínium eloxált

Test kiöntő anyaga alumínium, eloxált

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: alumínium, eloxált; Érintkezők: aranyozott




E10103



Beépíthető dugó

ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)

Csatlakozás



BK =	Érszínek :
GN =	fekete
WH =	zöld
	fehér