


Beépíthető dugó

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 o-gyűrű

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok

Aranyozott érintkező

Elektromos adatok

Üzemi feszültség

[V]

< 600 AC/DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet

[°C]

-20...100

Védettség

IP 68

Mechanikai adatok

Súly

[g]

45,5

Menetes csatlakozás

1/2" NPT

Anyagok

alumínium eloxált

Test kiöntő anyaga

alumínium, eloxált

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db



Beépíthető dugó

ESTGB040MSS00,3E03 (PG13,5)

Elektromos csatlakozás


, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8", egyenes; kódolás: A; öntött test: alumínium, eloxált; Érintkezők: aranyozott



Csatlakozás



BK =	Érszínek :
GN =	fekete
RD =	zöld
WH =	piros
	fehér