


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040PLS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...90
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	25 x 15 x 32
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		PUR

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: PUR



E10128



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040PLS0005E03

Csatlakozás

