



Konfekcionálható dugalj

SDOGH042PLSFKPG



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Súly	[g]	14
Méret	[mm]	18 x 18 x 46
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		PA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Konfekcionálható dugalj

SDOGH042PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

csavaros sorkapcsok: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 4...6 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: PA



Csatlakozás

