


**Elektromos adatok**

Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC/DC
Max. összes áramerhelés	[A]	4; (...40 °C)

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65

Mechanikai adatok

Súly	[g]	26,6
Méreték	[mm]	25 x 25 x 56
Anyagok		PA
Test kiöntő anyaga		PA
Hollandi anya anyaga		ULTRAMID

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

E10137



Konfekcionálható dugalj

SDOGJ040PLSFKPG

Elektromos csatlakozás

sorkapocs: ...0,75 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M18, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA; záró: ULTRAMID



Csatlakozás

