


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0002B03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC007

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	27 x 15 x 39
-------	------	--------------

Anyag	TPU átlátszó
-------	--------------

Test kiöntő anyaga	TPU, átlátszó
--------------------	---------------

Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
----------------------	-----------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10160



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042MSS0002B03

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU, átlátszó; záró: sárgaréz, nikkelezett



Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék