



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002A02

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC164

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Méretek [mm] 27 x 15 x 39

Anyagok TPU

Test kiöntő anyaga TPU

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

E10188



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040MSS0002A02

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PUR / PVC, narancs, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



BK = Érszínek :
WH = fekete
 fehér