


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAG030--S0005A03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály	III

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Méreték [mm]	17 x 8 x 25
Anyagok	PUR
Test kiöntő anyaga	PUR

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR / PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: bepattintható kapcsolat






Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAG030--S0005A03

Csatlakozás



BN =	Érszínek :
BK =	barna
BU =	fekete
	kék