




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030MSS0005B03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V] < 250 AC / < 300 DC

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...90

Védettség IP 67

Mechanikai adatok

Méretek [mm] 15 x 15 x 42

Anyagok TPU

Test kiöntő anyaga TPU

Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, narancs, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x 1/2", egyenes; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett




E10212



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGA030MSS0005B03

Csatlakozás



GN =	Érszínek :
RD/BK =	zöld
RD/WH =	piros/fekete
	piros/fehér