




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0002E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10256



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0002E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék