


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0005E03

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
------------------------	------	----------

Védettség	IP 67
-----------	-------

Mechanikai adatok

Anyagok	PUR
---------	-----

Test kiöntő anyaga	PUR
--------------------	-----

Hollandi anya anyaga	horganyöntvény, nikkelezett
----------------------	-----------------------------

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

E10257



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH042ZDS0005E03

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett



Csatlakozás



BN =
BK =
BU =

Érszínek :
barna
fekete
kék