




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0010B03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 10 m, PUR, narancs, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektromos csatlakozás - aljzat		
Csatlakozó: 1 x 1/2", derékszögű; kódolás: C; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett		




E10262



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAA030MSS0010B03

Csatlakozás



GN =	Érszínek :
RD/BK =	zöld
RD/WH =	piros/fekete
	piros/fehér