




Központi elosztó

ZDO6H057MSS0005H09

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EBC019
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Védelmi osztály		II
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként	[A]	4
Max. összes áramterhelés	[A]	12
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-15...80
Védettség		IP 67
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	18 x 54 x 100
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU

E10280



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0005H09

Elosztódoboz portjainak száma	6
Csatlakozó típusa	M12

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	6 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - horony

Csatlakozó: 6 x M12; kódolás: A; öntött test: TPU; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm




E10280



Központi elosztó

ZDO6H057MSS0005H09

Csatlakozás



BN =	Érszínek : barna
BU =	kék
GN =	zöld
GN/YE =	zöld / sárga
GY =	szürke
PK =	rózsaszín
RD =	piros
WH =	fehér
YE =	sárga